



Maailman laajin tuotevalikoima!

MASTER PL-T 4-nastainen

MASTER PL-T on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alasvalaistukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

Hyödyt

- Optimaalinen valoteho lyhyeen tai pitkään yhtäjaksoiseen käyttöön
- Huomattavasti enemmän valoa (noin 15%:ia enemmän) valopisteestä verrattuna muihin samanmuotoisiin lamppeihin
- Useita valon värejä
- Hyvä värintoisto ($R_{a} > 80$)
- Himmennys on mahdollinen 10%:iin

Ominaisuudet

- 4-nastainen kanta
- Hyödyntää Philipsin siltatekniikkaa
- Loisteputki, tri-fosforitekniikka
- Alhainen valovirran alenema koko käyttöajan ajan
- Nopea valon syttyminen

Käyttökohteet

- Yleis- ja kohdevalaistus ammattitason valaistusratkaisuissa
- Ideaalinen ratkaisu ripustettaviin ja pinta-asennettaviin alasvaloihin, seinävalaisimiin
- Ensisijainen vaihtoehto lyhyille polttojaksoille, hätävalaistukseen ja kohteisiin, joissa käytetään voimakasta himmennystä

MASTER PL-T 4-nastainen



Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty HF-ohjausliitäntälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



Mittapiirros



Product

MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

Product

MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4-nastainen

Mittapiirros



Product

MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Yleistä tietoa

Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	13000 h
LSF esilämmitys 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF esilämmitys 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF esilämmitys 6 000 h, nimellinen	97 %
LSF esilämmitys 8 000 h, nimellinen	90 %

Valon tekniset tiedot

LLMF 12 000 h, nimellinen	81 %
LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	88 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	86 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	84 %

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	20 kWh
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	20 kWh
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	20 kWh
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	29 kWh
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	35 kWh
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	35 kWh
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	35 kWh
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	45 kWh
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	45 kWh
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	45 kWh
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	59 kWh
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	59 kWh

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)	Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,225 A	16,5 W	61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	24,0 W
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	0,225 A	16,5 W	61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	24,0 W
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,210 A	16,5 W	55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,320 A	32,0 W
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	0,300 A	24,0 W	61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	32,0 W

MASTER PL-T 4-nastainen

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	32,0 W
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	41,0 W
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	41,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Teho (nimellinen) (nim.)
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	41,0 W
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	0,325 A	56,0 W
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	0,325 A	56,0 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-2
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-2
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-2
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-3

Order Code	Full Product Name	Kanta
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5

Valon tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product			Vastaava värilämpötila Värintoistoindeksi	
	Name	Värikoodi	Värimerkki	(nim.)	(nim.)
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Hehkulampunvalkea	2700 K	82
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	827	Hehkulampunvalkea	2700 K	82
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80

Order Code	Full Product			Vastaava värilämpötila Värintoistoindeksi	
	Name	Värikoodi	Värimerkki	(nim.)	(nim.)
61128470	MASTER 830/4P 1CT/5X10CC	830	Viileä valkea (CW)	4000 K	82
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	827	Hehkulampunvalkea	2700 K	82
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82

MASTER PL-T 4-nastainen

Order Code	Full Product			Vastaava	
	Name	Värikoodi	Värimerkki	väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)
56002570	MASTER PL-T 42W/ 827/4P 1CT/ 5X10CC	827	Hehkulampunvalkea	2700 K	82
61134570	MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT/ 5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80
61137670	MASTER PL-T 42W/ 840/4P 1CT/ 5X10CC	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82

Order Code	Full Product			Vastaava	
	Name	Värikoodi	Värimerkki	väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (nim.)
61140670	MASTER PL-T 57W/ 830/4P 1CT/ 5X10CC	830	Lämmin valkea (WW)	3000 K	>80
61145170	MASTER PL-T 57W/ 840/4P 1CT/ 5X10CC	840	Viileä valkea (CW)	4000 K	82

Valon tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
55982170	MASTER PL-T 18W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
61076870	MASTER PL-T 18W/ 830/4P 1CT/5X10CC	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
61099770	MASTER PL-T 18W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
55993770	MASTER PL-T 26W/ 827/4P 1CT/5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
61120870	MASTER PL-T 26W/ 830/4P 1CT/5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
61125370	MASTER PL-T 26W/ 840/4P 1CT/5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
55996870	MASTER PL-T 32W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	75 lm/W	2400 lm	2400 lm

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)
61128470	MASTER PL-T 32W/ 830/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	2400 lm	2400 lm
61131470	MASTER PL-T 32W/ 840/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	2400 lm	2400 lm
56002570	MASTER PL-T 42W/ 827/4P 1CT/5X10CC	74 lm/W	3200 lm	3050 lm
61134570	MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT/5X10CC	74 lm/W	3200 lm	3050 lm
61137670	MASTER PL-T 42W/ 840/4P 1CT/5X10CC	74 lm/W	3200 lm	3050 lm
61140670	MASTER PL-T 57W/ 830/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	4300 lm	4200 lm
61145170	MASTER PL-T 57W/ 840/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	4300 lm	4200 lm

MASTER PL-T 4-nastainen

