



# Laveste totale driftskostnader og høyeste lyseffekt!

## MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-T Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere lysnivåer. Lyskildene i MASTER PL-T Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-T-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Fordeler

- Ekstra lang levetid
- Lengre levetid og færre tidlige utfall fører til mindre ubehag og lavere vedlikeholdskostnader – og forsterker effekten av å gjøre gruppeskift fremfor kostbare enkeltskift av lyskilder
- Optimal lysytelse ved lang tennsyklus
- Mer lys (ca 15% mer) per lyspunkt enn andre kompaktlysrør på markedet

### Funksjoner

- 4-pins feste
- Inneholder broteknologien fra Philips
- Ekstra lang levetid og færre tidlige feil
- Trifosfat-lysrørteknologi
- Lite lysforringelse gjennom levetiden
- Rask oppstart

## MASTER PL-T Xtra 4 Pin

### Søknad

- Designet for allmenn- eller tilleggsbelysning i profesjonelle og halvprofesjonelle miljø
- Ideell for innfelt eller påmontert downlights, wallwashers, utendørs belysning
- Eget for bruk i bruksområder hvor vedlikeholdskostnader er høye (høy takhøyde, vanskelig å komme til): varehus, supermarked, høylager, produksjonshall og offentlige områder

### Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Versions




LPPR PLT4PLTG 32W



LPPR PLT4PLTG 42W


### Målskisse



| Product                                 | D (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX | 41,0 mm | 98,7 mm | 123,0 mm | 138,7 mm |

# MASTER PL-T Xtra 4 Pin

## Målskisse



| Product                                     | D (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|---------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX | 41,0 mm | 120,7 mm | 145,0 mm | 160,7 mm |

### Teknisk belysning

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kromatisk koordinat X (nom)     | 0,38          |
| Kromatisk koordinat Y (nom)     | 0,38          |
| Fargebetegnelse                 | Kaldhvit (CW) |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 4000 K        |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | 80            |

### Drift og elektronikk

|                      |         |
|----------------------|---------|
| lyskildestrøm (nom.) | 0,320 A |
|----------------------|---------|

### Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | Ja |
|------------|----|

### Godkjenning og bruksområde

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 3 mg   |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 3,0 mg |

### Generell informasjon

| Order Code | Full Product Name                       | Sokkelbase |
|------------|-----------------------------------------|------------|
| 89743570   | MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX | GX24q-3    |
| 89749770   | MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX | GX24q-4    |

## Teknisk belysning

| Order Code | Full Product Name                          | Lysutbytte (vurdert) |           |
|------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|
|            |                                            | (Nom)                | Lysytelse |
| 89743570   | MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P<br>1CT/5X10BOX | 75 lm/W              | 2 300 lm  |

| Order Code | Full Product Name                          | Lysutbytte (vurdert) |           |
|------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|
|            |                                            | (Nom)                | Lysytelse |
| 89749770   | MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P<br>1CT/5X10BOX | 74 lm/W              | 3 000 lm  |

## Drift og elektronikk

| Order Code | Full Product Name                       | Effektforbruk |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| 89743570   | MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX | 32,0 W        |

| Order Code | Full Product Name                       | Effektforbruk |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| 89749770   | MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX | 42,0 W        |

## Godkjenning og bruksområde

| Order Code | Full Product Name                           | Energiforbruk kWh/1000 t |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 89743570   | MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX | 32 kWh                   |

| Order Code | Full Product Name                           | Energiforbruk kWh/1000 t |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 89749770   | MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/<br>5X10BOX | 42 kWh                   |

## MASTER PL-T Xtra 4 Pin

