



Lägsta totala driftkostnaderna och högsta ljusflödet!

MASTER PL-T Xtra 4 stift

MASTER PL-T Xtra är ett effektivt kompakt lysrör som normalt används i allmän nedåtriktad belysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor där högre belysningsnivåer krävs. Lamporna MASTER PL-T Xtra ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare deras livslängd, som är mer än dubbelt så lång som en MASTER PL-T-standardlampa, och deras mycket låga frekvens av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 4-stiftsversionen har utformats för drift med elektroniska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Fördelar


Funktioner

Användning

Varning och Säkerhet

MASTER PL-T Xtra 4 stift

Måttskiss



Product

MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilvernehåll (Hg) (nom)	3,0 mg

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Drift och elektricitet

Lampström (nom)	0,320 A
-----------------	---------

Allmän information

Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	33000 h
LSF-klassad 16 000 tim, förvärmning	94 %
LSF-klassad 20 000 tim, förvärmning	90 %
LSF-klassad 2 000 tim, förvärmning	99 %
LSF-klassad 4 000 tim, förvärmning	98 %
LSF-klassad 6 000 tim, förvärmning	97 %
LSF-klassad 8 000 tim, förvärmning	96 %

Ljusteknik

LLMF-klassad 12 000 tim	81 %
LLMF-klassad 16 000 tim	79 %
LLMF-klassad 2 000 tim	92 %
LLMF-klassad 20 000 tim	78 %
LLMF-klassad 4 000 tim	88 %
LLMF-klassad 6 000 tim	86 %
LLMF-klassad 8 000 tim	84 %

Temperatur

Temperatur (nom)	28 °C
------------------	-------

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	35 kWh
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	45 kWh
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	45 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effekt (märkvärde) (min)
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 W

Order Code	Full Product Name	Effekt (märkvärde) (min)
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 W

Allmän information

MASTER PL-T Xtra 4 stift

Order Code	Full Product Name	Socket
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-3
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-4

Order Code	Full Product Name	Socket
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-4

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad			
		färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)		
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Kallvit (CW)	4000 K	82
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	830	Varmvit (WW)	3000 K	>80

Order Code	Full Product Name	Korrelerad			
		färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex (nom)		
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Kallvit (CW)	4000 K	82

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	Ljusflöde	Ljusflöde
		(märkvärde) (nom)	(nom)	(märkvärde) (nom)
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	75 lm/W	2300 lm	2400 lm
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	74 lm/W	3200 lm	3050 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	Ljusflöde	Ljusflöde
		(märkvärde) (nom)	(nom)	(märkvärde) (nom)
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	74 lm/W	3200 lm	3050 lm

