



La tecnologia più affidabile!

MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia ad amalgama Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni con un ampio intervallo di temperature, rendendo possibili livelli di emissione e di efficacia notevolmente superiori. La versione quadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione



Warnings and safety

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Versions



Disegno tecnico



Product

MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Product

MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Informazioni generali

Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
Preriscaldamento LSF 2000 h specificato	99 %
Preriscaldamento LSF 4000 h specificato	98 %
Preriscaldamento LSF 6000 h specificato	97 %
Preriscaldamento LSF 8000 h specificato	90 %

Dati tecnici di illuminazione

LLMF 12000 h specificato	81 %
LLMF 2000 h specificato	92 %
LLMF 4000 h specificato	88 %
LLMF 6000 h specificato	85 %
LLMF 8000 h specificato	84 %

Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
------------------------------------	-------

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	21 kWh
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	21 kWh
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	30 kWh
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	30 kWh
56023070	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC	36 kWh
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	36 kWh
27208970	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10CC	42 kWh
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	42 kWh
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	42 kWh
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	56 kWh
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	56 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	0,220 A	18,0 W
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,220 A	18,0 W
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	0,335 A	26,0 W
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,335 A	26,0 W
56023070	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	32,0 W
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	32,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
27208970	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	38,0 W
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	38,0 W
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	42 W
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	51,0 W
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	0,320 A	57 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-2
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-2
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3

Order Code	Full Product Name	Attacco
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24Q-3
56023070	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-3

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Attacco
27208970	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-4

Order Code	Full Product Name	Attacco
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	GX24Q-5

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori
					(Nom)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	82
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	82
56023070	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	82

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa dei colori
					(Nom)
27208970	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10CC	827	Bianca incandescente	2700 K	82
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Bianca neutra (CW)	4100 K	82
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	830	Bianca calda (WW)	3000 K	>80
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	82

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Efficienza		
		luminosa (specificata) (Min)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	66 lm/W	1800 lm	1725 lm
56023070	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	2400 lm	2400 lm

Order Code	Full Product Name	Efficienza		
		luminosa (specificata) (Min)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	75 lm/W	2400 lm	2400 lm
27208970	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10CC	80 lm/W	3200 lm	3050 lm
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	80 lm/W	3200 lm	3050 lm
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	80 lm/W	3200 lm	3050 lm
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	76 lm/W	4300 lm	3900 lm

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Order Code	Full Product Name	Efficienza		
		luminosa (specificata) (Min)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/ 5X10CC	76 lm/W	4300 lm	3900 lm

