



Kompaktní a energeticky účinná žárovka

Tornado T3

Úsporná žárovka s vysokým jasnem vhodná náhrada klasických žárovek.

Výhody

- start bez blikání, rychlý náběh
- dlouhá životnost a vysoká úspora energie v porovnání s klasickými žárovkami

Vlastnosti

- dlouhá životnost a vysoká úspora energie v porovnání s klasickými žárovkami
- rychlý náběh
- pro udržení téměř konstantní úrovně světelného toku (>90%) se doporučuje provoz při teplotě okolí 0 až +50°C

Aplikace

- vhodné jako náhrada za klasické žárovky ve svítidlech, kde je zdroj přímo viditelný a plní tak i dekorativní funkci
- nevhodné pro stmívání
- při venkovních aplikacích musí být použita uzavřená svítidla

Varování a bezpečnost


- Při rozbití žárovky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se žárovka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní žárovky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Tornado T3

Versions



Rozměrové výkresy



Product	C (max)	D (max)	F (max)
Tornado T3 32W WW E27 220-240V 1PF/6	152,5 mm	74 mm	61 mm

