



# Switch Start Metal Halide Standard

## Switch Start Metal Halide Standard

Υψηλή απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής και κορυφαία ποιότητα φωτός Ένας μικρός, ενεργειακά αποδοτικός λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων που προσφέρει καθαρό, λαμπερό φως με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αποδοτικότητα.

### Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη διάρκεια ζωής έως 20.000 ώρες για τους λαμπτήρες 360 και 400 W.
- Έως και 100 lumen ανά watt.

### Εφαρμογή

- Ιδανικοί για βιομηχανικούς χώρους και καταστήματα με μεγάλο/μικρό ύψος και χώρους στάθμευσης.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- R "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτοί οι λαμπτήρες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και φλεγμονή στα μάτια από υπεριώδη ακτινοβολία βραχέων κυμάτων, αν το εξωτερικό περίβλημα του λαμπτήρα σπάσει ή τρυπήσει. Μην τους χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου παραμένουν άνθρωποι για περισσότερα από λίγα λεπτά, εκτός αν χρησιμοποιείται επαρκής θωράκιση ή άλλες προφυλάξεις ασφαλείας. Διατίθενται στο εμπόριο συγκεκριμένοι λαμπτήρες που σβήνουν αυτόματα όταν σπάσει ή τρυπήσει το εξωτερικό περίβλημα". Αυτός ο λαμπτήρας πληροί το πρότυπο απόδοσης ακτινοβολίας 21 CFR υποκεφάλαιο J της FDA. (Η.Π.Α.: 21 CFR 1040.30, Καναδάς: SOR/DORS/80-381)

## Switch Start Metal Halide Standard

### Versions



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D	C (max)
MH400/U 6PK	4,625 in	11,5 in

