



AspiraVision Compact (35, 50 ja 70 W) CDM- lampuille – älykäs elektroninen liitântälaite

AspiraVision Compact CDM-lampuille

AspiraVision on elektronisten HID-liitântälaiteiden huippua – korkealaatuinen, pienikokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen liitântälaite, joka varmistaa optimaalisen suorituskyvyn 35, 50 ja 70 W:n CDM-lampuille. Samaan liitântälaitteeseen on yhdistetty kolme eri tehovaihtoehtoa, mikä lisää joustavuutta käyttöön.

Hyödyt

- SOFT STARTin ansiosta asennukseen tarvitaan vähemmän virrankatkaisijoita. Lämpijohdotus nopeuttaa asennusta ja parantaa kustannustehokkuutta.
- Pidempi käyttöikä
- Ohjaimen asetukseksi voidaan integroidulla kytkimellä valita 35, 50 tai 70 W, joten ohjainta ei tarvitse vaihtaa, jos valaisimien wattitehoa muutetaan myöhemmin.

Ominaisuudet

- SOFT START
- Lämpijohdotus (itsenäisessä versiossa)
- Parannettu lämmönhallinta
- Vähäiset sähkömagneettiset häiriöt
- Jännitteenlaskusuojaus

AspiraVision Compact CDM-lampuille





Käyttökohteet

- Kohde- ja korostusvalaistus myymälöissä, julkisissa tiloissa, auloissa ja toimistoissa
- Soveltuu vain sisäkäyttöön

Versions



Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

AspiraVision Compact CDM-lampuille

Mittapiirros

— A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S	4,5 mm	32,1 mm	110,0	98,5	75,0	63,5
CDM 220-240V 50/60Hz			mm	mm	mm	mm

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Ottojännite	220 - 240 V

Yleistä tietoa

Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Lampputyyppi	CDM

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	32
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	58
23314500	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	58

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Runko
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
23314500	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	/C

Järjestelmän ominaisuudet

Order Code	Full Product Name	Lampun CDM- teho	Liitäntälaite- lamppu-järjestelmän teho
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	73 W	70 W
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	39 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Lampun CDM- teho	Liitäntälaite- lamppu-järjestelmän teho
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W
23314500	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W

AspiraVision Compact CDM-lampuille

