



# AspiraVision Compact (35, 50 et 70 W) pour CDM - L'appareillage électronique intelligent

## HID-AspiraVision CDM

AspiraVision est la marque d'excellence de la technologie des appareillages électroniques intelligents : de haute qualité, compacts, légers et faciles à utiliser, avec des fonctionnalités supplémentaires pour une performance optimale des lampes CDM 35, 50 et 70 W. La fonction de commutation récemment ajoutée est synonyme d'une flexibilité optimale pour les utilisateurs intégrant trois choix de puissances différentes dans un seul ballast.

### Avantages

- La fonction SOFT START permet une installation avec moins de disjoncteurs ; la fonction Loop Through permet une installation rentable
- Durée de vie supérieure
- Le ballast peut être réglé sur 35, 50 ou 70 W avec l'interrupteur intégré, autrement dit il est inutile de remplacer le ballast si des lampes à puissance plus faible ou plus élevée s'avèrent nécessaires dans l'avenir

### Fonctions


- SOFT START
- Loop Through (dans la version indépendante)
- Amélioration des performances thermiques
- Faible interférence électromagnétique
- Détection des chutes de tension

# HID-AspiraVision CDM



## Application

- Éclairage d'accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
- Utilisation à l'intérieur uniquement

## Versions



## Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz					
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

# HID-AspiraVision CDM

## Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V

## Caractéristiques générales

Nombre de lampes	1 pièce/unité
Type de lampe	CDM

## Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A courbe B) (nom.)
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	32
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Nombre de produits sur disjoncteur (16 A courbe B) (nom.)
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	58
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	58

## Matériaux et finitions

Order Code	Full Product Name	Boîtier
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Boîtier
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

## Caractéristiques systèmes

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe sur CDM	Puissance de ballast nominale
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	73 W	70 W
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	39 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Puissance de la lampe sur CDM	Puissance de ballast nominale
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W

