



AspiraVision Compact (35, 50 și 70 W) pentru CDM – Echipamentul electronic inteligent

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision este marca excelenței în tehnologia de echipamente electronice HID – calitate superioară, compact, ușor și simplu de utilizat, cu caracteristici suplimentare pentru performanța optimă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W. Funcția de comutare adăugată recent asigură flexibilitatea maximă pentru utilizatori, prin integrarea a trei variante de putere diferite într-un sigur balast.

Beneficii

- SOFT START permite instalarea cu un număr mai mic de întrerupătoare; Loop Through permite o instalare mai rapidă și mai economică
- Durată de viață mai mare
- Balastul poate fi setat la 35, 50 sau 70 W cu comutatorul integrat, ceea ce înseamnă că nu este necesară înlocuirea balastului dacă instalarea necesită lămpi de putere mai mică sau mai mare în viitor

Caracteristici

- SOFT START
- Loop Through (în variantă independentă)
- Performanță termică îmbunătățită
- Interferență electromagnetică redusă
- Detectarea căderilor de tensiune

AspiraVision Compact for CDM


Cerere

- Iluminat de accent și decorativ pentru magazine, spații publice, holuri și birouri
- Adecvat doar pentru uz în interior

Versions



Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188 mm	170 mm	82,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

AspiraVision Compact for CDM

Operating and Electrical

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
----------------------	---------------------------

Tensiune de intrare	220 to 240 V
---------------------	--------------

General Information

Număr de lămpi	1 bucată/unitate
----------------	------------------

Tip lampă	CDM
-----------	-----

General Information

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	32
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	58

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Carcasă
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

Order Code	Full Product Name	Carcasă
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

System characteristics

Order Code	Full Product Name	Putere lampă pe CDM	Putere nominală lampă-balast
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	73 W	70 W
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	39 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Putere lampă pe CDM	Putere nominală lampă-balast
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	39-73 W	35-70 W

