



Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu

HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-lampuille

Liitäntälaitteet kyllästetystä elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi HPL-, HPI (Plus)- ja SON-H-lamppujen kanssa

Hyödyt

- Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu, suojattu ylikuumentumiselta; edeltäjiään parempi kuumiin ympäristöihin; pidennetty takuu
- Erittäin vähäinen tehohäviö täydellisen kerroskäämityksen ansiosta
- Liitäntälaitteet voidaan asentaa etäyhteydellä

Ominaisuudet

- Parannetut lämpöominaisuudet – paljon entistä viileämpänä toimiva liitäntälaitte
- Ilman sytytintä toimiville elohopealampuille (HPL) suunniteltuja liitäntälaitteita voidaan käyttää myös HPI-lampuille yhdessä sytyttimen kanssa.
- Vakiona varustettu ruuviriviliittimillä, pikaliitännät saatavissa pyynnöstä
- Maadoitus asennuksen aikana
- Liitäntälaitteet muille verkkojännitteille/-taajuuksille saatavissa pyynnöstä

Käyttökohteet

- Ulkovalaistus

HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-lampuille

Versions



Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50 Hz
Otojännite	230 V (oletus) tai 240 V

Yleistä tietoa

Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Lampputyyppi	HPL/HPI

Järjestelmän ominaisuudet

Order Code	Full Product Name	Liitännälaite-lamppu- järjestelmän teho
88701300	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	250 W

Order Code	Full Product Name	Liitännälaite-lamppu- järjestelmän teho
88703700	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160	400 W

HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-lampuille

