

Hosszantartó, megbízható megoldás

HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-hez


Impregnált elektromágneses réz/vas előtétek a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz

Előnyök

Szolgáltatások

Alkalmazás

Versions



HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134	6,2 mm	65,0 mm	134,0 mm	113,0 mm	76,0 mm

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50 Hz
Bemeneti feszültség	230 V (default) or 240 V

Általános információ

Lámpák száma	1 darab/egység
Fényforrás típus	HPL/HPI

A rendszer jellemzői

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén
88701300	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	250 W	88703700	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160	400 W

