



Solución fiable y duradera

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados de doble potencia para usar con un arrancador externo en serie (superpuesto) para lámparas CDO, MH, HPI (PLUS) y SON

Beneficios

- Ahorro de energía de hasta el 40% utilizando controladores de reducción de potencia
- Mínima pérdida de potencia gracias al proceso de enrollado ortocíclico
- Solución fiable y duradera protegida contra el recalentamiento

Características

- Posibilidad de regulación con un controlador externo
- Los balastos de potencia ajustable solamente pueden ser utilizados en circuitos en serie
- Equipado de serie con bloques de terminal de rosca; contactos de inserción bajo pedido
- Función de conexión a tierra durante el montaje
- Disponibilidad de balastos para tensiones/frecuencias de red alternativas bajo pedido

Aplicaciones


- Iluminación de exteriores

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



Plano de dimensiones



| Product | C1 | A1 | B1 |
|---------------------|---------|----------|---------|
| BSN 50/70 K322-TS-R | 52.0 mm | 118.0 mm | 61.0 mm |

