




Solução fiável de longa duração

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos impregnados de dupla potência para utilização com mecanismo de ignição de série externo (sobrepot) para lâmpadas CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Benefícios

- Poupança de energia até 40% utilizando controladores de redução de potência
- Perdas de potência mínimas graças ao processo de enrolamento ortocíclico
- Solução fiável de longa duração com protecção contra sobreaquecimento

Características


- Possibilidade de regulação com um controlador externo
- Os balastros de várias potências só podem ser utilizados em circuitos em série
- Equipado de série com blocos de terminais de parafuso; contactos de inserção disponíveis a pedido
- Possibilidade de ligação à terra durante a montagem
- Balastros para tensões de rede/frequências alternativas disponíveis a pedido

Aplicação


- Iluminação exterior

HID-Basic BSN/BMH series multi-wattage for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 250/150 K407-TS 230/240V 50Hz	6.2 mm	65.0 mm	160.0 mm	139.0 mm	76.0 mm

