

Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Οφέλη

- Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής και προστασία από την υπερθέρμανση
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
- Ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί εξ αποστάσεως

Χαρακτηριστικά


- Όλα τα μπάλαστ είναι εξοπλισμένα με ThermoSwitch για προστασία από τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά το τέλος του κύκλου ζωής του λαμπτήρα
- Επίσης, το μπάλαστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σειριακό (ένθετο) αναφλεκτήρα
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μαγαγιονέτ διατίθενται κατ' απαίτηση
- Δυνατότητα γείωσης κατά την τοποθέτηση
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή



- Φωτισμός εξωτερικών χώρων
- Φωτισμός κήπων

HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Τάση εισόδου	230 V

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Τύπος λαμπτήρα	MH

Χαρακτηριστικά συστήματος

Order Code	Full Product Name	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα
74068200	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	35 W



HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Order Code	Full Product Name	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ-λαμπήρα
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	70 W

