

Hosszantartó, megbízható megoldás

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektroddal használható impregnált elektromágneses réz előtétek

Előnyök

- Túlmelegedés elleni védelemmel ellátott hosszantartó, megbízható megoldás
- Az ortociklikus tekercselésnek köszönhetően minimális watt-veszteség
- Távirányítású vezérlő szerelvény is felszerelhető

Szolgáltatások


- Minden előtét a lámpa élettartama végét jelző jelenség elleni védelmet biztosító ThermoSwitch kapcsolóval van ellátva
- Az előtét kombinációban is használható soros (szuperponált) gyújtóelektroddal
- Szabvány kivitelben csavaros lezáróegységgel szerelt; igény szerint érintkező betéttel is elérhető
- Földelés-szerelés-közben technológia
- Váltakorú hálózati feszültséggel/frekvenciával használható előtétek is elérhetők

Alkalmazás


- Kültéri világítás
- Kertészetek

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions



Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50 Hz
Bemeneti feszültség	230 V

Általános információ

Lámpák száma	1 darab/egység
Fényforrás típus	MH

A rendszer jellemzői

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használatára esetén
74068200	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	35 W



HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használatára esetén
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	70 W

