



# Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie

## HID-Basic BSN/BMH semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

### Korzyści

- Długotrwałe, niezawodne rozwiązanie chronione przed przegrzewaniem
- Minimalne straty mocy dzięki ortocyklicznej technologii nawijania uzwojeń
- Osprzęt kontrolny można instalować zdalnie

### Cechy


- Wszystkie stateczniki są wyposażone w wyłącznik termiczny ThermoSwitch dla ochrony przed zjawiskiem końca okresu eksploatacji lampy
- Statecznik można stosować w połączeniu z zapłonikiem równoległym (nałożonym)
- Standardowo wyposażone w przykręcane złączki; gniazda dostępne na zamówienie
- Funkcja uziemienia podczas montażu
- Stateczniki dla zmiennych napięć sieciowych/częstotliwości dostępne na zamówienie

### Zastosowanie



- Oświetlenie zewnętrzne
- Ogrodnictwo

# HID-Basic BSN/BMH semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

## Wersje



## Rysunki techniczne



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

