



Solución fiable y duradera

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON

Beneficios

- Diseño del sistema: un arrancador SKD578 puede activar todas las lámparas entre 35 y 600 W
- Solución fiable y duradera protegida contra el recalentamiento, mejor que sus predecesoras para entornos cálidos. Con garantía ampliada
- Mínima pérdida de potencia gracias al proceso de enrollado ortocíclico

Características


- Características térmicas mejoradas; balasto mucho más frío
- Todos los balastos están equipados con ThermoSwitch para la protección contra los fenómenos que se producen al final de la vida útil de la lámpara.
- El balasto también puede utilizarse también junto con un arrancador en serie (superpuesto)
- Equipado de serie con bloques de terminal de rosca; contactos de inserción bajo pedido
- Disponibilidad de balastos para tensiones/frecuencias de red alternativas bajo pedido

Aplicaciones


- Iluminación de exteriores
- Horticultura

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions




BSN 50 K302-A2-ITS 230V




BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 Hz
Line Frequency	50 Hz

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz	230 V (predeterminado) o 240
	BC3-166	V

