



Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Hyödyt

- Järjestelmän rakenne: yksi sytytin SKD578 voi ohjata kaikkia 35–600 W:n lamppeja
- Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu, suojattu ylikuumentumiselta; edeltäjiään parempi kuumiin ympäristöihin; pidennetty takuu
- Erittäin vähäinen tehohäviö täydellisen kerroskäämityksen ansiosta

Ominaisuudet


- Parannetut lämpöominaisuudet – paljon entistä viileämpänä toimiva liitälaitte
- Kaikissa liitälaitteissa on ThermoSwitch-kytkin, joka suojaa lampun käyttöiän lopun aiheuttamilta ilmiöiltä
- Liitälaitetta voidaan käyttää myös sarjasytyttimen (päällekkäisen) kanssa
- Vakiona varustettu ruuviriviliittimillä, pikaliitännät saatavissa pyynnöstä
- Liitälaitteet muille verkkojännitteille/-taajuuksille saatavissa pyynnöstä

Käyttökohteet

- Ulkovalaistus
- Kasvihuoneviljely

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Käyttö- ja sähkötiedot	
Syöttötaajuus	50 Hz
Viivatiheys	50 Hz

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Tulojännite
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (oletus) tai 240 V

