



Tartós és megbízható megoldás

HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

Impregnált elektromágneses réz előtétek CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz tartozó, külső, félpárhuzamos gyújtóval történő használathoz

Előnyök

- Rendszer kialakítása: egy SKD578 gyújtóval beindítható az összes lámpa 35 W-tól 600 W-ig
- Tartós és megbízható megoldás túlmelegedés elleni védelemmel
- az elődeinél jobban tűri a meleg környezetet
- hosszabb jótállás
- Minimális teljesítményvesztés az egyedi tekercselési eljárásnak köszönhetően

Szolgáltatások


- Jobb hőtulajdonságok – sokkal hűvösebb előtét
- Minden előtét rendelkezik ThermoSwitch védelemmel a lámpa élettartamának végét jelző jelenség ellen
- Az előtét sorba kötött (egymásra épített) gyújtóval is használható
- Szabványos kivitelben csavaros bekötéshez
- Más hálózati feszültséghez/frekvenciához való előtétek is igényelhetők

Alkalmazás


- Kültéri világítás
- Kertészetek

HID-Basic BSN/BMH MK4 f  p  rhuzamos


Versions




BSN 50 K302-A2-ITS 230V




BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

M  retezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 félpárhuzamos

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50 Hz
Hálózati frekvencia	50 Hz

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (alap) vagy 240 V

