
PHILIPS

Lighting



Soluție fiabilă, cu durată îndelungată de viață

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) şi SON

Beneficii

- Designul sistemului: un ignitor SKD578 poate declanşa toate lămpile de la 35 la 600 W
- Soluție fiabilă cu durată îndelungată de viață, protejată împotriva supraîncălzirii; mai adecvată pentru medii cu temperaturi ridicate decât predecesorii săi; garanție extinsă
- Pierderi minime de putere grație procesului de bobinare în straturi perfecte

Caracteristici

- Caracteristici termice îmbunătățite - stabilizator de curent mult mai rece
- Toate stabilizatoarele de curent sunt echipate cu ThermoSwitch pentru a asigura protecția împotriva fenomenelor de încetare a vieții lămpii
- Stabilizatorul de curent poate fi folosit de asemenea şi în combinație cu ignitor serial (suprapus)
- Echipat standard cu blocuri de conexiuni cu înşurubare; contacte de inserare disponibile la cerere
- Stabilizatoare de curent pentru tensiuni/frecvențe alternative ale rețelei sunt disponibile la cerere

Cerere


- Iluminat pentru exterior
- Horticultură

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V




BSN 250 K302-A2-ITS 230V




GPPR BSN-BC4H 0002

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Funcţionare şi sistem electric	
Frecvenţă de intrare	50 Hz
Frecvenţă linie	50 Hz

Funcţionare şi sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (implicit) sau 240 V

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.