



Perfektní záře, jedinečná účinnost

MASTERColour CDM-TC Elite

Jednopaticová kompaktní keramická metal-halogenidová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Výhody

- Vysoká intenzita světla pro neodolatelný vzhled výrobku
- Stabilní barevné podání a světelný výkon po dobu životnosti zaručují atraktivní vzhled vašeho obchodu sezónu za sezónou
- Nejnižší celkové náklady v důsledku vysoké účinnosti (stejně světlo, méně energie nebo stejná energie, více světla) a dlouhé životnosti

Vlastnosti

- Jiskřivé bílé světlo
- Vynikající barevné podání s posílenou červenou složkou
- Vysoká účinnost s bezkonkurenčním světelným tokem
- Stabilní barevné podání po celou dobu životnosti
- Sklo s ochranou před UV

Aplikace

- Ideální pro osvětlení výkladních skříní
- Vhodné pro celkové a dekorativní osvětlení interiérů
- Osvětlení exteriérů

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions




LPPR CDM-TC 0001




LPPR CDMTC-E 0003

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERColour CDM-TC Elite

Obecné informace

Patice krytky	G8.5
Provozní poloha	UNIVERSAL

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T14

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Barevné konstrukce	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Teplá bílá (WW)	3000 K	85	87 lm/W	1 750 lm
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Teplá bílá (WW)	3000 K	90	102 lm/W	4 000 lm
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Studená bílá (CW)	4200 K	90	97 lm/W	3 800 lm
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Teplá bílá (WW)	3000 K	90	107 lm/W	7 800 lm
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Studená bílá (CW)	4200 K	92	102 lm/W	7 450 lm
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Teplá bílá (WW)	3000 K	91	108 lm/W	5 400 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	95 V	20,1 W
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 V	50,2 W

Mechanické a materiály



Order Code	Full Product Name	Materiál žárovky
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	Křemičité sklo s filtrem UV záření
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	-
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	-

Order Code	Full Product Name	Materiál žárovky
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	-
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	-
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	-

Certifikace a použití

MASTERColour CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Spotřeba		
		energie kWh/ 1000 h	Obsah rtuti (Hg) (max.)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg



MASTERColour CDM-TC Elite

