



Lấp lánh hoàn mỹ, hiệu quả vô song

MASTERColour CDM-TC Elite

Đèn phóng điện halogen kim loại lõi sứ một đầu nhỏ gọn có tuổi thọ cao, hiệu suất cao, mang đến ánh sáng trắng lấp lánh sắc nét với độ hoàn màu cao

Lợi ích

- Chùm ánh sáng trắng cường độ cao lấp lánh sắc nét làm nổi bật nét hấp dẫn của vật phẩm được chiếu
- Màu sắc ổn định và quang thông đều ra được duy trì suốt thời gian sử dụng, giúp cửa hàng của bạn tỏa ánh sáng lôi cuốn vượt thời gian
- Tổng chi phí sở hữu thấp nhất nhờ có hiệu suất cao (cùng mức độ sáng nhưng ít tiêu thụ năng lượng; hoặc cùng mức tiêu thụ năng lượng mà cho độ sáng tốt hơn) và tuổi thọ cao

Tính năng

- Ánh sáng lung linh sắc nét
- Khả năng hoàn màu xuất sắc, có thêm sắc đỏ
- Hiệu suất cao, vô địch về khả năng duy trì quang thông
- Hiệu ứng màu ổn định trong suốt thời hạn sử dụng
- Lớp thủy tinh chắn tia UV

Ứng dụng


- Chiếu sáng tạo điểm nhấn và trưng bày hàng hóa trong cửa hàng bán lẻ
- Chiếu sáng chung và chiếu sáng trang trí trong nhà
- Chiếu sáng sân bãi ngoài trời

MASTERColour CDM-TC Elite

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
- Chỉ sử dụng với bộ điều khiển điện tử
- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC61167, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.


Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
1CT/12							

Sơ đồ hoàn màu





MASTERColour CDM-TC Elite

