



产品描述

MASTERColour CDM-R

结构紧凑、高效率的放电反射器光源，在整个寿命期内均能输出稳定的光色和通透的闪烁光线

优点

- 营造舒适自然的商业照明环境
- 三种不同反射角,两种尺寸,两种色温,任意点灯位置,灵活营造不同的商业气氛
- 安装替换方便,无须防护前罩,适用开放式灯具
- 防紫外线玻壳,降低物品褪色的危险
- 陶瓷金卤灯技术
- 优异的色彩表现力
- 卓越的色彩稳定性
- 节能省电
- 高光效,长寿命,热辐射小

特点

- 暖白和白色两种色温并有良好显色性
- 内置优化设计的反射罩以达到最大光强
- 任意燃点位置

应用


- 商店和商店橱窗
- 办公室与公共建筑
- 室外装饰：泛光照明和行人专用区
- E27 灯座必须用于峰值电压为 5 kV 的触发器
- 最好与电子镇流器配套使用，延长光源寿命，增强系统效率和防止频闪
- 如果电压经常超过额定电压的 3%,必须采用其他等级的镇流器
- 必须使用强电流保护装置(IEC 61167)
- 部分此系列产品只能使用电子镇流器以达到最佳设计性能和安全性能

安全提示

- 必须使用强电流保护装置(IEC 61167)
- 部分此系列产品只能使用电子镇流器以达到最佳设计性能和安全性能

MASTERColour CDM-R

二维绘图



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT	65 mm	64 mm	95 mm	92 mm

Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm
MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

一般信息	
底盖	E27
操作位置	UNIVERSAL
操作和电气	
60% 灯光下的预热时间	120 s
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	透明



一般信息


Order Code	Full Product Name	切换循环
928071100693	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT	1,050
928071200693	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D 1CT	1,050

Order Code	Full Product Name	切换循环
928488800191	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	800
928489100191	MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT	800


灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	色度坐标 X (标称)	色度坐标 Y (标称)	颜色名称	相关色温 (标称) (K)	显色指数 (CRI)	标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)
928071100693	MASTERC CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D 1CT	10 °	0.427	0.397	暖白色 (WW)	3000 K	81	62 %







Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTER CDM-R 35W/942
E27 PAR20 30D 1CT



Accent Diagram - MASTER CDM-R 70W/830
E27 PAR30L 10D 1CT




Accent Diagram - MASTER CDM-R 70W/830
E27 PAR30L 40D 1CT




Accent Diagram - MASTER CDM-R 35W/830
E27 PAR30L 30D 1CT


Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R 35W/942
E27 PAR20 30D 1CT




Beam diagram - MASTER CDM-R 70W/830
E27 PAR30L 10D 1CT



Beam diagram - MASTER CDM-R 70W/830
E27 PAR30L 40D 1CT

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R 35W/830
E27 PAR30L 30D 1CT

