



產品說明

MASTERColour CDM-R111 陶瓷複金屬燈

MASTERColour CDM-R111 結合 111 mm 鋁製鹵素燈反光罩的現代造型，以及使用壽命長、能源效率高和剔透白光的 MASTERColour CDM

优点

- 低運作成本
- 安裝容易
- 較低的光照熱度
- 低眩光，提供顧客與工作人員舒適的照明環境
- 降低商品光照褪色風險

特点

- 高效率燈具
- 使用壽命優於白熾燈與鹵素燈
- 陶瓷放電燈管安裝於反光罩內，效能最優，也最穩定
- 旋轉固定模式
- 抗紫外線燃燒瓶管
- 防眩光燈頭設計

应用


- 重點與裝飾照明：晶瑩璀璨如劇院般的顯示照明效果，即使環境背景光源十分明亮 (如展示櫥窗)，一樣能突顯主題
- 一般照明：崁燈可營造溫暖、舒服的氛圍

MASTERColour CDM-R111 陶瓷複金屬燈

Versions



二维绘图



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

應用	
能源效益標章 (EEL)	B
控制調光	
可調光	No
運作和電氣	
重新點火時間 (最小)(最大)	15 min
暖機時間 (60% 亮度) (標稱)	120 s
基本資訊	
接口	GX8.5
操作位置	UNIVERSAL
照明科技	
色碼	942
色彩名稱	冷白色 (CW)
相關色溫 (標稱)	4200 K
機械和殼體	
燈泡表層	反射鏡
燈泡形狀	R111

應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928096505330	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	43 kWh	3.0 mg
928096905330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	80 kWh	6.3 mg
928098105330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	80 kWh	6.3 mg

運作和電氣

MASTERColour CDM-R111 陶瓷複金屬燈

Order Code	Full Product Name	電壓 (最大)	電壓 (最小)	電壓 (標稱)	功率 (額定)(標稱)
928096505330	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	94 V	78 V	86 V	39 W
928096905330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	114 V	79 V	92 V	73 W

Order Code	Full Product Name	電壓 (最大)	電壓 (最小)	電壓 (標稱)	功率 (額定)(標稱)
928098105330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	114 V	79 V	92 V	73 W

基本資訊 (1/2)

Order Code	Full Product Name	壽命 (故障率 10%) (標稱)	壽命 (故障率 20%) (標稱)	壽命 (故障率 50%) (標稱)	壽命 (故障率 5%) (標稱)
928096505330	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	6500 h	7000 h	9000 h	6000 h
928096905330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	8500 h	9500 h	11000 h	7500 h

Order Code	Full Product Name	壽命 (故障率 10%) (標稱)	壽命 (故障率 20%) (標稱)	壽命 (故障率 50%) (標稱)	壽命 (故障率 5%) (標稱)
928098105330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	8500 h	9500 h	11000 h	7500 h

基本資訊 (2/2)

Order Code	Full Product Name	切換週期
928096505330	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	800X
928096905330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	1000X

Order Code	Full Product Name	切換週期
928098105330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	1000X


照明科技 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光束角 (Nom)	光束說明	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)
928096505330	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	24 °	窄泛光	0.370	0.365
928096905330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	24 °	窄泛光	0.381	0.370


Order Code	Full Product Name	光束角 (Nom)	光束說明	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)
928098105330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	40 °	泛光	0.381	0.370

照明科技 (2/2)




Order Code	Full Product Name	顯色指數 (Nom)	正常使用壽命結束時的燈具流明維持係數 (標稱)	光通量		
				光通量 (額定)	光強 (最小)	光強 (標稱)
928096505330	MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	93	65 %	1350 lm	5700 cd	7500 cd
928096905330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	96	60 %	2850 lm	11000 cd	14500 cd
928098105330	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	96	60 %	2850 lm	6000 cd	8000 cd



MASTERColour CDM-R111 陶瓷複金屬燈



Accent Diagrams



Beam Diagrams

