

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini – säkenöivän valkoista valoa

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini on pienikokoinen, erittäin tehokas, pitkäikäinen heijastimella varustettu keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Hyödyt

- Suuritehoinen valokeila tuottaa säkenöivän valkoista valoa ja tekee tuotteista vastustamattoman näköisiä
- Helppo asentaa ja vaihtaa, alhaisemmat asennus- ja lampunvaihtokustannukset
- Sopii pieniin ja huomaamattomiin valaisimiin

Ominaisuudet

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa
- Erinomainen värintoisto
- Korkea tehokkuus ja ylivoimainen valovirran pysyvyys
- Pienen kokonsa ansiosta lamppu sopii avoimiin valaisimiin
- UV-säteilyn estävä etulasi

Käyttökohteet

- Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
- Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsineet kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	GX10
Sytytys	1 350
Käyttöasento	UNIVERSAL
Valaistuksen tekniset tiedot	
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,434
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,398
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Käyttö- ja sähkötiedot	
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	120 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	MR16

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)
928191005331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	10 °	84	70 %	49 lm/W
928191105331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	25 °	84	70 %	50 lm/W
928191205331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	40 °	84	70 %	50 lm/W
928194605330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	10 °	90	80 %	60 lm/W
928194705330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	25 °	90	80 %	60 lm/W

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valovoima (nim.)
928191005331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	880 lm	14 500 cd
928191105331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	900 lm	4 000 cd
928191205331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	860 lm	1 750 cd

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valovoima (nim.)
928194605330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	2 100 lm	17 500 cd
928194705330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	2 150 lm	7 600 cd

Käyttö- ja sähkötiedot


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928191005331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	95 V	20,1 W
928191105331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	95 V	20,1 W
928191205331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	95 V	20,1 W


Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928194605330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	87 V	39,1 W
928194705330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	87 V	39,1 W


Merkinnät ja luokitukset


Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928191005331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928191105331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928191205331	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
928194605330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928194705330	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg













MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Accent Diagrams




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D



Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Beam Diagrams




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E_0
0.50	54002	0.20	0.09	0.09
0.75	24001	0.29	0.14	0.14
1.00	13501	0.39	0.19	0.19
1.25	8640	0.49	0.23	0.23
1.50	6000	0.59	0.28	0.28
1.75	4408	0.69	0.32	0.32
2.00	3375	0.78	0.37	0.37
2.25	2667	0.88	0.42	0.42

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E_0
0.50	18023	0.27	0.19	0.19
0.75	8010	0.40	0.29	0.28
1.00	4506	0.54	0.39	0.38
1.25	2884	0.67	0.49	0.47
1.50	2003	0.80	0.58	0.57
1.75	1471	0.94	0.68	0.66
2.00	1126	1.07	0.78	0.76
2.25	890	1.21	0.87	0.85

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D




h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E_0
0.50	8415	0.45	0.33	0.30
0.75	3740	0.67	0.50	0.46
1.00	2104	0.89	0.66	0.61
1.25	1346	1.11	0.83	0.76
1.50	935	1.34	0.99	0.91
1.75	687	1.56	1.16	1.06
2.00	526	1.78	1.32	1.22
2.25	416	2.00	1.49	1.37

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Beam Diagrams



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E
0.50	86794		0.10	0.10
0.75	38575		0.15	0.15
1.00	21698		0.20	0.19
1.25	13887		0.25	0.24
1.50	9644		0.30	0.29
1.75	7085		0.35	0.34
2.00	5425		0.40	0.39
2.25	4286		0.45	0.44

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) ½Imax	d(m) ½E
0.50	34142		0.22	0.21
0.75	15174		0.33	0.32
1.00	8536		0.45	0.43
1.25	5463		0.56	0.53
1.50	3794		0.67	0.64
1.75	2787		0.78	0.75
2.00	2134		0.89	0.85
2.25	1686		1.00	0.96

Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.