



Tuotekuvaus

MASTERColour CDM-TC

MASTER Colour on sarja pistokantaisia, erittäin pienikokoisia keraamisia monimetallilamppuja, joiden säkenöivä valon väri pysyy muuttumattomana lampun koko eliniän ajan

Hyödyt

- Pitkä käyttöikä verrattuna hehku- ja halogeenilamppuihin
- UV-estolla varustettu kvartsilasinen ulkokupu vähentää värien haalistumisriskejä
- Värilämpötila säilyy muuttumattomana koko käyttöiän ajan
- Suhteellisen alhainen lämmöntuotto lisää asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä

Ominaisuudet

- Lämmin valkoinen valo, hyvä värintoisto ($R_a > 80$)
- Antaa mahdollisuuden pienikokoisten, valotehokkuudeltaan suurien valaisinten suunnitteluun

Käyttökohteet


- Kohdevalaistus ja tuotteiden esillepano säkenöivällä tehosteella
- Yleis- ja koristevalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus


- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauksella (IEC61167, IEC 62035)
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa. 35W/830-lampuissa voidaan käyttää myös elektromagneettista ohjauslaitetta.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTERCoulour CDM-TC


Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Yleistä tietoa

Kanta	G8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Lampun materiaali	UV-säteilyn estävä kvartsi
Hehkulampun muoto	T14

Valaistuksen tekniset tiedot

MASTERCoulour CDM-TC

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti		Värimerkki	Vastaava		Valotehokkuus	
		X (nim.)	Y (nim.)		väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	(nimellinen) (nim.)	Valovirta
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	81	79 lm/W	3 100 lm
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	83	86 lm/W	6 300 lm
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Kylmä valkoinen (CW)	4200 K	85	79 lm/W	3 100 lm
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Kylmä valkoinen (CW)	4200 K	89	79 lm/W	5 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	88 V	39,1 W
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	88 V	73,2 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
		kWh/1000 h		
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	40 kWh	3,1 mg	3,1 mg
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	74 kWh	7 mg	7 mg

