

Nádherná iskrivosť, spoľahlivá životnosť

MASTERColour CDM-TC

Sortiment jednopólových, veľmi kompaktných vysokoúčinných výbojok so stabilnou farbou počas celej životnosti a iskrivým, žiarivým svetlom

Výhody

- Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami
- Vonkajšia banka z kremíkového skla s ochranou pred UV žiarením na zníženie rizika vyblednutia tovaru
- Stabilný farebný dojem počas celej životnosti
- Vysoká účinnosť svetelného zdroja zaručuje nízke prevádzkové náklady a nízku úroveň tvorby tepla (zvýšenie pohodlia nakupujúcich i zamestnancov)

Vlastnosti

- Iskrivo biele svetlo
- Špičková kvalita farieb
- Umožňuje použitie vo veľmi malých svietidlách s vysokou intenzitou lúča

Aplikácie


- Akcentačné osvetlenie vitrín so žiarivým efektom
- Všeobecné a dekoratívne osvetlenie

Varovanie a ochrana


- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Používajte len s elektronickým predradníkom. Svetelné zdroje 35 W/830 môžu používať aj elektromagnetický predradník.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

MASTERColour CDM-TC


Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Všeobecné informácie	
Pätica	G8.5
Prevádzková poloha	UNIVERSAL
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Materiál žiarovky	Kremenná trubica UV
Tvar žiarovky	T14

Svetelné technické

MASTERColour CDM-TC

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Teplá biela (WW)	3000 K	81	79 lm/W	3 100 lm
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Teplá biela (WW)	3000 K	83	86 lm/W	6 300 lm
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Studená biela (CW)	4200 K	85	79 lm/W	3 100 lm
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Studená biela (CW)	4200 K	89	79 lm/W	5 800 lm

Prevádzkové a elektrické


Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	88 V	39,1 W
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	88 V	73,2 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	40 kWh	3,1 mg	3,1 mg
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	74 kWh	7 mg	7 mg

MASTERColour CDM-TC



© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.