Потрясающий блеск, высокая надежность

MASTERColour CDM-TD

Семейство двухцокольных высокоэффективных компактных газоразрядных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Преимущества

- Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы
- Высокая эффективность ламп и низкие эксплуатационные затраты. Снижение эксплуатационных расходов и высокое качество света по сравнению с кварцевыми металлогалогенными лампами (MHN-TD)
- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания, галогенными лампами и кварцевыми металлогалогенными лампами (MHN-TD)
- Относительно небольшое тепловыделение повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах
- Все типы ламп имеют защиту от УФ-излучения

Характеристики

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Лампы подходят для замены кварцевых ламп (MHN-TD) в двухцокольных светильниках, тем самым позволяют снизить эксплуатационные расходы и повысить индекс цветопередачи
- Рабочее положение горизонтальное +/-45°

Применение

- Магазины и витрины, офисы и общественные места
- Декоративное наружное освещение фасадов зданий, скульптур и памятников
- Рекламные щиты

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Для ламп можно использовать электронный или электромагнитный ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions

LPPR CDM-TD 150W

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 мм		10 мм	137,43 мм
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	22 мм		10 мм	137,43 мм
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 мм		8 мм	119,63 мм
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 мм	0,75 in	7 мм	119,63 мм

Общая информация	
Цоколь	RX7s
Рабочее положение	P45
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T22

Технические характеристики освещения

MASTERColour CDM-TD

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	88	87 лм/Вт	12 750 лм
928084805133	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	0,371	0,366	Холодный белый (CW)	4200 K	96	90 лм/Вт	13 650 лм
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	0,434	0,398	Теплый белый (WW)	3000 K	80	85 лм/Вт	6 000 лм
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	0,371	0,366	Холодный белый (CW)	4200 K	92	76 лм/Вт	5 450 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	98 Вт	147,0 В
928084805133	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	103 Вт	152,0 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	94 Вт	71,0 В
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	90 Вт	71,5 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (макс.)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147 kWh	10,2 mg	10,23 mg
928084805133	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	152 kWh	8,3 mg	8,29 mg
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71 kWh	3,4 mg	3,4 mg
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	72 kWh	4,7 mg	4,8 mg










150°
120°
90°
60°
(cd/1000lm)
90°-270°


150°
120°
90°
60°
(cd/1000lm)
90°-270°

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.