



Άψογη ατμόσφαιρα, ασυναγώνιστη απόδοση

MASTERColour CDM-T Elite

Λαμπτήρας μετάλλου αλογονιδίου κεραμικής αποφόρτισης μεμονωμένου άκρου με εξαιρετικά υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Οφέλη

- Η δέσμη καθαρού λευκού λαμπερού φωτός υψηλής έντασης κάνει τα εμπορεύματα να φαίνονται ακαταμάχητα
- Το σταθερό χρώμα και η φωτεινή ροή σε όλη τη διάρκεια ζωής διατηρεί ελκυστικό το κατάστημά σας όλες τις εποχές
- Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα της υψηλής αποδοτικότητας (ίδιο φως, λιγότερη ενέργεια ή ίδια ενέργεια, περισσότερο φως) και μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Καθαρό λευκό λαμπερό φως
- Εξαιρετική απόδοση χρωμάτων με πρόσθετο κόκκινο
- Υψηλή αποδοτικότητα με απaráμιλλη διατήρηση της φωτεινής ροής
- Σταθερή απόδοση χρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Γυαλί που εμποδίζει την ακτινοβολία UV

Εφαρμογή

- Φωτισμός ανάδειξης και παρουσίασης σε καταστήματα λιανικής πώλησης
- Γενικός φωτισμός και διακοσμητικός φωτισμός εσωτερικών χώρων
- Φωτισμός εξωτερικών χώρων

MASTERCoulour CDM-T Elite

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W & 70W μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας.
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


Versions



LPPR CDM-T 0005





Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12						

MASTERCcolour CDM-T Elite

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα G12

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Φνίρισμα λαμπτήρα Διαφανές

Σχήμα λαμπτήρα T19

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Θέση λειτουργίας
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	P10
87169200	MASTERCcolour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
87156200	MASTERCcolour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	UNIVERSAL
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
16364000	MASTERCcolour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Θέση λειτουργίας
91141100	MASTERCcolour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL
16362600	MASTERCcolour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
20159500	MASTERCcolour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	UNIVERSAL
93060300	MASTERCcolour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSAL

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

MASTERCcolour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Ανάθεση χρωμάτων	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	92	98 lm/W	14.600 lm
87169200	MASTERCcolour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	92	110 lm/W	11.000 lm
87156200	MASTERCcolour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	84	90 lm/W	1.800 lm
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	90	98 lm/W	4.050 lm
16364000	MASTERCcolour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Ψυχρό λευκό (CW)	4200 K	90	98 lm/W	3.850 lm
91141100	MASTERCcolour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	90	103 lm/W	7.800 lm
16362600	MASTERCcolour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Ψυχρό λευκό (CW)	4200 K	90	100 lm/W	7.500 lm
20159500	MASTERCcolour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Ψυχρό λευκό (CW)	4200 K	90	100 lm/W	5.000 lm
93060300	MASTERCcolour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	90	108 lm/W	5.450 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	92 V	150,1 W
87169200	MASTERCcolour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 V	100,1 W
87156200	MASTERCcolour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	95 V	20,1 W
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39,1 W
16364000	MASTERCcolour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
91141100	MASTERCcolour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73,2 W
16362600	MASTERCcolour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 V	73,2 W
20159500	MASTERCcolour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	91 V	50,2 W
93060300	MASTERCcolour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50,2 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg
87169200	MASTERCcolour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg
87156200	MASTERCcolour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16364000	MASTERCcolour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
91141100	MASTERCcolour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	Περιεκτικότητα	Περιεκτικότητα
		ενέργειας kWh/1000 ώρες	υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

