

Éclat parfait, efficacité inédite

MASTERColour CDM-T Elite

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Avantages

- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison
- Coût total de possession faible en raison de la grande efficacité (même lumière, moins d'énergie ou même énergie, plus de lumière) et longévité

Fonctions

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux exceptionnel
- Performances de couleur stables au fil du temps
- Verre anti-UV

Application

- Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
- Éclairage intérieur général et décoratif
- Éclairage de grands espaces extérieurs

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W et 70 W peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions








LPPR CDM-T 0005






Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20 mm		4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

MASTERColour CDM-T Elite

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Informations générales

Culot	G12

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Position de fonctionnement
8711500213129	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	P10
8727900871692	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	UNIVERSEL
8727900871562	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	UNIVERSEL
8727900911374	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	UNIVERSEL
8718291163640	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	UNIVERSEL

Order Code	Full Product Name	Position de fonctionnement
8727900911411	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	UNIVERSEL
8718291163626	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	UNIVERSEL
8718291201595	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	UNIVERSEL
8727900930603	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

MASTERColour CDM-T Elite

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique X	Coordonnée chromatique Y	Désignation de la couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8711500213129	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Blanc chaud (WW)	3000 K	92	98 lm/W	14.600 lm
8727900871692	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Blanc chaud (WW)	3000 K	92	110 lm/W	11.000 lm
8727900871562	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Blanc chaud (WW)	3000 K	84	90 lm/W	1.800 lm
8727900911374	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Blanc chaud (WW)	3000 K	90	98 lm/W	4.050 lm
8718291163640	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Blanc froid (CW)	4200 K	90	98 lm/W	3.850 lm
8727900911411	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Blanc chaud (WW)	3000 K	90	103 lm/W	7.800 lm
8718291163626	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Blanc froid (CW)	4200 K	90	100 lm/W	7.500 lm
8718291201595	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Blanc froid (CW)	4200 K	90	100 lm/W	5.000 lm
8727900930603	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Blanc chaud (WW)	3000 K	90	108 lm/W	5.450 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8711500213129	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	92 V	150,1 W
8727900871692	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 V	100,1 W
8727900871562	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	95 V	20,1 W
8727900911374	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39,1 W
8718291163640	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8727900911411	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73,2 W
8718291163626	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 V	73,2 W
8718291201595	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	91 V	50,2 W
8727900930603	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50,2 W


Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8711500213129	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	151 kWh	9,5 mg	9,5 mg
8727900871692	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg
8727900871562	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
8727900911374	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8718291163640	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
8727900911411	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
8718291163626	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
8718291201595	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	51 kWh	5,7 mg	5,7 mg


MASTERColour CDM-T Elite


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8727900930603	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg












MASTERColour CDM-T Elite



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.