



# Исключительная яркость, непревзойденная эффективность

## MASTERColour CDM-T Elite

Одноцокольная, высокоэффективная, обладающая длительным сроком службы металлогалогенная лампа с керамической горелкой, излучающая яркий белый свет с отличной цветопередачей

### Преимущества

- Эффективная лампа, излучающая яркий белый свет, который сделает внешний вид товаров притягательным
- Стабильные цветность и световой поток в течение всего срока службы, они сохраняют ваш магазин привлекательным для покупателей на долгое время
- Минимальная общая стоимость владения благодаря высокой эффективности (при том же уровне освещенности потребляется меньшее количество электроэнергии или более высокий уровень освещенности при том же количестве потребляемой энергии) и длительному сроку службы

### Характеристики

- Яркий белый свет
- Отличная цветопередача, с ИК-излучением
- Максимальная эффективность в сочетании с уникальной стабильностью светового потока
- Стабильная цветность в течение всего срока службы
- Фронтальное стекло, блокирующее УФ-излучение

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Применение

- Акцентное освещение и освещение витрин в розничных сетях и магазинах
- Общее освещение и декоративная подсветка в помещениях
- Освещение прилегающих территорий и площадок


## Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используется только с ЭПРА. Кроме того, лампы 35 Вт и 70 Вт можно использовать с электромагнитным ПРА.
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

## Versions



## Чертеж размеров



| Product                                    | D (max) | O       | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T Elite 100W/930<br>G12 1CT/12 | 20 мм   | 8,5 мм  | 55 мм   | 57 мм   | 56 мм | 110 мм  |
| MASTERC CDM-T Elite 35W/930<br>G12 1CT/12  | 20 мм   | 4,8 мм  | 55 мм   | 57 мм   | 56 мм | 103 мм  |
| MASTERC CDM-T Elite 35W/930<br>G12 1CT/12  | 20 мм   | 4,8 мм  | 55 мм   | 57 мм   | 56 мм | 103 мм  |
| MASTERC CDM-T Elite 50W/930<br>G12 1CT/12  | 20 мм   | 6 мм    | 55 мм   | 57 мм   | 56 мм | 103 мм  |
| MASTERC CDM-T Elite 70W/930<br>G12 1CT/12  | 20 мм   | 7,15 мм | 55 мм   | 57 мм   | 56 мм | 103 мм  |
| MASTERC CDM-T Elite 70W/942<br>G12 1CT     | 20 мм   | 7,75 мм | 55 мм   | 57 мм   | 56 мм | 103 мм  |

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Общая информация

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Цоколь            | G12       |
| Рабочее положение | UNIVERSAL |

## Системы управления и регулировка яркости света

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Возможность диммирования | Нет |
|--------------------------|-----|

## Механические компоненты и корпус

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Финишная обработка колбы | Прозрачный |
| Форма колбы              | T19        |

## Технические характеристики освещения

| Order Code   | Full Product Name                       | Координата цветности X (ном.) | Координата цветности Y (ном.) | Обозначение цвета   | Коррелированная цветовая температура (ном.) | Коэффициент цветопередачи (CRI) | Эффективность (номинальная) (ном.) | Светоотдача |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 928183205125 | MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 | 0,434                         | 0,398                         | Теплый белый (WW)   | 3000 K                                      | 92                              | 110 лм/Вт                          | 11 000 лм   |
| 928185205129 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12  | 0,435                         | 0,395                         | Теплый белый (WW)   | 3000 K                                      | 90                              | 98 лм/Вт                           | -           |
| 928185205131 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12  | 0,434                         | 0,398                         | Теплый белый (WW)   | 3000 K                                      | 90                              | 98 лм/Вт                           | 4 050 лм    |
| 928185305129 | MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12  | 0,435                         | 0,396                         | Теплый белый (WW)   | 3000 K                                      | 90                              | 103 лм/Вт                          | -           |
| 928193705129 | MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT     | 0,362                         | 0,363                         | Холодный белый (CW) | 4200 K                                      | 90                              | 100 лм/Вт                          | -           |
| 928191705131 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12  | 0,434                         | 0,398                         | Теплый белый (WW)   | 3000 K                                      | 90                              | 108 лм/Вт                          | 5 450 лм    |

## Эксплуатационные и электрические характеристики




| Order Code   | Full Product Name                       | Напряжение (ном.) | Энергопотребление | Order Code   | Full Product Name                      | Напряжение (ном.) | Энергопотребление |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 928183205125 | MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 | 88 Вт             | 100,1 В           | 928185305129 | MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 | 85 Вт             | 73,2 В            |
| 928185205129 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12  | 85 Вт             | 39,1 В            | 928193705129 | MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT    | 87 Вт             | 73,2 В            |
| 928185205131 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12  | 85 Вт             | 39,1 В            | 928191705131 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12 | 90 Вт             | 50,2 В            |

## Соответствие требованиям и область применения

| Order Code   | Full Product Name                       | Энергопотребление кВт-час/1000 ч | Содержание ртути (Hg) (макс.) | Содержание ртути (Hg) (ном.) | Order Code   | Full Product Name                      | Энергопотребление кВт-час/1000 ч | Содержание ртути (Hg) (макс.) | Содержание ртути (Hg) (ном.) |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 928183205125 | MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12 | 101 kWh                          | 10,1 mg                       | 10,1 mg                      | 928185205131 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12 | 40 kWh                           | 4,7 mg                        | 4,7 mg                       |
| 928185205129 | MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12  | 43 kWh                           | -                             | 4,7 mg                       | 928185305129 | MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12 | 80 kWh                           | -                             | 6,6 mg                       |

# MASTERCoulour CDM-T Elite

| Order Code   | Full Product Name                      | Энергопотребление<br>кВт-час/1000 ч | Содержание<br>ртути (Hg)<br>(макс.) | Содержание<br>ртути (Hg)<br>(ном.) |
|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 928193705129 | MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 ICT    | 80 kWh                              | -                                   | 6,6 mg                             |
| 928191705131 | MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 ICT/12 | 51 kWh                              | 6,6 mg                              | 6,6 mg                             |



## MASTERColour CDM-T Elite

