Исключительная яркость, компактный размер

MASTERColour CDM-T Mini

Миниатюрная одноцокольная эффективная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет

Преимущества

- Сияющий белый свет придает товарам неотразимую привлекательность
- Стабильная цветопередача и световой поток в течение всего срока службы, магазин будет оставаться привлекательным из года в год
- Подходит для компактных, почти незаметных светильников

Характеристики

- Сияющий белый свет
- Отличная цветопередача, ИК
- Высокая эффективность
- Стабильная цветность в течение всего срока службы
- Компактные размеры

Применение

- Акцентное освещение и освещение витрин предприятий розничной торговли
- Общее и декоративное освещение помещений
- Наружное освещение площадок

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Для лампы PGJ5 на 20 Вт можно использовать только ЭПРА HID PV mini PGJ5 20W производства компании Philips
- Для лампы PGJ5 на 35 Вт можно использовать только ЭПРА HID PV mini PGJ5 35W производства компании Philips
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions

LPPR CDM-Tm 0001

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 мм	0,44 in	3 мм	22,3 мм	22,9 мм	22,6 мм	52 мм
MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 мм	0,44 in	4 мм	22,3 мм	22,9 мм	22,6 мм	52 мм

MASTERColour CDM-T Mini

Общая информация

Цоколь	PGJ5
Рабочее положение	UNIVERSAL

Технические характеристики освещения

Координата цветности X (ном.)	0,434
Координата цветности Y (ном.)	0,398
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T13.3

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	87	72 лм/Вт	1 600 лм
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	91	77 лм/Вт	3 000 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	100 Вт	22,1 В

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	96 Вт	39,1 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (макс.)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928087905130	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2,4 mg	2,4 mg
928093905130	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,74 mg









MASTERColour CDM-T Mini

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2023, Август 2 - Данные для изменения