



產品說明

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

微型化的單端陶瓷金屬鹵化物燈管。GU6.5 轉鎖式燈座，符合全球 IEC 標準

优点

- 使用壽命期間呈現穩定色彩
- 具備高效率和高流明維持率，降低您的營運成本，產生的熱能也減低
- 使用壽命遠超過鹵素燈
- 熱輸出相當低，確保購物者和員工置身更舒適環境
- 可完全改裝至現有的 GU6.5 燈具
- 紫外線阻隔設計，減少商品褪色的風險

特点

- 清澈閃亮的白色燈光
- 20W 版本具備良好的演色性，35W 版本具備優異的演色性
- 同類產品中最出色的流明效率，以及無可比擬的流明維持率
- 微型化尺寸，更能設計出體積精巧、光束強度高的優質燈具，安裝於照明對象的附近
- 採用堅固的標準轉鎖插槽，可輕易更換

应用


- 利用閃耀的燈光效果作為重點和展示照明
- 裝飾用的室外泛光照明

安全提示

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Use only with electronic control gear
- For 50W use with Philips electronic gear only
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

二维绘图



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13.3 mm	0.5 in	3.4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13.3 mm	0.5 in	4.7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56.7 mm

一般資訊	
燈座基底	GU6.5
操作位置	UNIVERSAL
照明技術	
色度坐標 X (標稱)	0.434
色度坐標 Y (Nom)	0.398
色彩名稱	暖白光 (WW)
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	透明

照明技術

Order Code	Full Product Name	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	84	90 lm/W	1,800 lm
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	90	102 lm/W	3,950 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	95 V	20.1 W

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	87 V	39.1 W

機械與外罩

MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini

Order Code	Full Product Name	燈泡形狀
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	T-4

Order Code	Full Product Name	燈泡形狀
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	T13.3

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/	汞 (Hg) 含量	汞 (Hg) 含量
		1000 h	(最大)	(標稱)
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	21 kWh	3.5 mg	3.5 mg
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	40 kWh	4.7 mg	4.7 mg

