



Strălucire perfectă, construcție mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Lampă ceramică mini cu descărcare în halogenuri metalice, cu un capăt, foarte eficientă, cu durată mare de viață, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

Beneficii

- Fasciculul luminos de lumină albă proaspătă și strălucitoare de mare intensitate face mărfurile să arate irezistibil
- Cel mai mic cost total de deținere ca rezultat al eficacității sporite (aceeași lumină, mai puțină energie sau aceeași energie, mai multă lumină) și durată mare de viață
- Adecvată pentru corpuri de iluminat mici, care sunt mai puțin vizibile

Caracteristici

- Lumină albă proaspătă și strălucitoare
- Redare excelentă a culorilor, cu mai mult roșu
- Eficacitate mare cu o menținere a fluxului luminos fără precedent
- Performanță stabilă a culorii de-a lungul duratei de viață
- Dimensiuni mici

Cerere


- Iluminat de accent și al vitrinelor în magazine
- Iluminat general și decorativ pentru interior
- Iluminatul perimetrelor exterioare

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Folosiți lămpile de 50 W exclusiv cu echipament electronic Philips
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Cote



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU6.5
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Date tehnice lumină	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,434
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,398
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	84	90 lm/W	1.800 lm
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	90	102 lm/W	3.950 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	95 V	20,1 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	87 V	39,1 W

Sistem mecanic și carcasă



Order Code	Full Product Name	Formă bec
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	T-4

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Order Code	Full Product Name	Formă bec
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	T13.3

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h	Conținut de mercur (Hg) (max.)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

