



Отличная яркость, небольшие формы

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Миниатюрная одноцокольная металлогалогенная лампа с керамической горелкой, обеспечивающая сияющий белый свет с высоким индексом цветопередачи

Преимущества

- Высокая интенсивность освещения с сияющим белым светом придает товарам неотразимую привлекательность
- Минимальная стоимость совокупного владения в результате высокой эффективности (при том же уровне освещения затрачивается меньшее количество энергии) и длительный срок службы
- Подходит для компактных, почти незаметных светильников

Характеристики

- Сияющий белый свет
- Отличная цветопередача, ИК
- Высокая эффективность при непревзойденной стабильности светового потока
- Стабильные показатели цветности в течение всего срока службы
- Миниатюрность

Применение

- Акцентное освещение и освещение витрин предприятий розничной торговли
- Общее и декоративное освещение помещений
- Наружное освещение площадок

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Предупреждение и условия безопасности


- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Использовать только с электронным ПРА
- Лампы 50 Вт используются только с ЭПРА компании Philips
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 ICT	13,3 мм	0,5 in	3,4 мм	28 мм	32 мм	30 мм	56,7 мм

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

