



Brillantezza perfetta, durata affidabile

MASTERColour CDM-T Elite MW

Il sistema di illuminazione a medio wattaggio che offre luce bianca di qualità e durata superiori in applicazioni per interni ed esterni

Vantaggi

Caratteristiche

Applicazione

Warnings and safety

Versions



MASTERColour CDM-T Elite MW

Disegno tecnico

D

Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A+

Funzionamento e parte elettrica

Tensione (Max)	115 V
Tensione (Min)	90 V
Tensione (Nom)	100 V
Tempo di riaccensione (Min) (Max)	10 min

Informazioni generali

Attacco	PGZ18
Vita al 10% di guasti (Nom)	16000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	30000 h
Vita al 5% di guasti (Nom)	12500 h
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	930
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Max)	- K
Temperatura di colore correlata (Min)	- K
Indice di resa dei colori (Min)	87
Indice di resa dei colori (Nom)	90
Mantenimento lumen - 10% vita	96 %

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	TMW28

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	Picogramma per lumen-ora
54801000	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	347 kWh	28 mg	27,1 pg/lm.h
13950800	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	231 kWh	24,5 mg	40,4 pg/lm.h

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Potenza (Specificata) (Nom)
54801000	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	315,0 W

Order Code	Full Product Name	Potenza (Specificata) (Nom)
13950800	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	210,0 W

Requisiti per il design dell'apparecchio

MASTERCcolour CDM-T Elite MW

Order Code	Full Product Name	Temperatura della lampadina (Max)
54801000	MASTERCcolour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	700 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura della lampadina (Max)
13950800	MASTERCcolour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	600 °C

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Coordinata	Coordinata	Mantenimento lumen 10000 h (Nom)	Mantenimento lumen 12000 h (Nom)
		Y cromaticità (Nom)	Y cromaticità (Nom)		
54801000	MASTERCcolour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	0,429	0,398	90 %	89 %

Order Code	Full Product Name	Coordinata	Coordinata	Mantenimento lumen 10000 h (Nom)	Mantenimento lumen 12000 h (Nom)
		Y cromaticità (Nom)	Y cromaticità (Nom)		
13950800	MASTERCcolour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	0,438	0,399	91 %	90 %

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Efficienza	Efficienza	Flusso	Flusso	
		lumen 2000 h (Nom)	lumen 20000 h	lumen - 40% vita	luminosa (specificata) (Min)	luminosa (specificata) (Nom)	Lumen medi di progettazione (Min)	luminoso (specificato) (Min)	luminoso (specificato) (Nom)
54801000	MASTERCcolour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	99 %	80 %	89 %	112 lm/W	120 lm/W	33700 lm	35280 lm	38000 lm
13950800	MASTERCcolour CDM-TMW Elite 210W/930 1CT	98 %	81 %	90 %	105 lm/W	114 lm/W	21600 lm	22050 lm	24000 lm

