



Dokonale iskrivé svetlo, spoľahlivá životnosť

MASTERColour CDM-T Elite MW

Systém osvetlenia stredného výkonu, ktorý poskytuje kvalitné dlhotrvajúce biele svetlo v exteriéri i interiéri

Výhody

- Vysokokvalitné iskrivé biele svetlo
- Najvyššia úspora energie a najnižšie náklady na vlastníctvo
- Nižšia spotreba energie a emisie CO₂.
- Stmievateľné.

Vlastnosti

- Biele svetlo veľmi vysokej kvality so skvelým podaním farieb
- Dlhá spoľahlivá životnosť kombinovaná s najvyššou účinnosťou systému
- Vďaka novému dizajnu objímky je svetelný zdroj mimoriadne kompaktný a účinnejší.
- Nová platforma elektronického predradníka

Aplikácie

- Outdoor; floodlighting of buildings and other interesting structures. Illumination of roads and pedestrian areas, public spaces, car parks, petrol stations etc.
- Indoor; larger (high-bay) retail outlets, warehouses, manufacturing facilities etc.

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svetidle, aj počas testovania, okrem chránených verzií s päticou PGZX18, ktoré sú určené pre otvorené svetidlá (normy IEC61167, IEC 62035, IEC60598).
- Svetidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Používajte len s elektronickým predradníkom.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

