



Strălucire atrăgătoare, durabilitate mare

MASTERColour CDM-TP

Lămpi cu descărcare în gaz, protejate, cu eficiență ridicată, culoare stabilă de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă pentru utilizarea în corpuri de iluminat deschise

Beneficii

- Eficacitatea ridicată cu costuri de utilizare reduse și mai puțină căldură emisă
- Menținere bună a culorilor de-a lungul duratei de funcționare
- Durata de funcționare îmbunătățită în comparație cu lămpile incandescente și halogene
- Emisia de căldură relativ scăzută sporește confortul cumpărătorilor și al personalului
- Toate tipurile sunt cu filtrare UV-Block pentru reducerea riscului de decolorare

Caracteristici

- Lumină albă, contrastantă
- Redare excelentă a culorilor
- Aspectul sursei este adecvat pentru utilizarea în corpuri de iluminat care permit intensități ridicate ale fasciculului luminos și pentru iluminat general al tavanelor înalte
- Tub dublu de cuarț UV-Block și balon exterior din sticlă dură

Cerere

- Magazine și vitrinele magazinelor, birouri și instituții publice
- Aplicații decorative exterioare: iluminat de proiectare și iluminatul zonelor pietonale

MASTERColour CDM-TP

Warnings and safety


- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

Cote



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm
PG12-2 1CT/12						

