



Den enkleste overgangen til et behagelig, hvitt lys

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Keramisk damplampe med klar rørformet ytre pære; gir et behagelig hvitt lys til utendørsbelysning

Fordeler

- Hvitt, varmt fargeinntrykk som gir komfort og trygghet
- Enkelt å oppgradere fra SON til hvitt lys uten ekstra kostnader
- Fleksible lysnivåer og redusert energiforbruk ved bruk av dimmefunksjonen

Funksjoner

- Hvitt lys av høy kvalitet
- Kan ettermonteres i HPS-installasjoner (SON/NAV) for å oppgradere fra gult til hvitt lys
- "Plus"-konsept med høy effektivitet gir høy lyseffekt og forbedret lumenvedlikehold
- God fargegjengivelse og harmonisk, varm og hvit fargetemperatur
- Kan dimmes

Søknad

- Byforskjønning og funksjonell belysning i bysentre, handlesentre og fotgjengerområder, og til offentlig vei- og flombelysning

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Varmoppstart kan ta opptil 15 minutter, og derfor anbefales T15-tennere
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W E27





LPPR CDO-TT 0002



LPPR CDO-TT 0004

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	47 mm	10 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Generell informasjon	
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase	Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	E27	928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	E40
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	E40	928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	E40
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	E27	928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	E27
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	E40			

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Korrelert fargetemperatur (nom)		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
				Fargebetegnelse				
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	90	101 lm/W	7 500 lm
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	91	107 lm/W	16 100 lm
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	0,447	0,4	Varmhvit (WW)	2800 K	86	105 lm/W	7 750 lm
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	0,447	0,4	Varmhvit (WW)	2800 K	88	106 lm/W	10 450 lm
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	0,447	0,4	Varmhvit (WW)	2800 K	87	110 lm/W	16 400 lm
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	88	113 lm/W	28 400 lm
928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	0,447	0,4	Varmhvit (WW)	2800 K	84	104 lm/W	5 500 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	96 V	74,0 W	928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	99 V	148,5 W
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	97 V	150,0 W	928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	99 V	250,0 W
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	91 V	73,5 W	928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	83 V	53,0 W
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	100 V	99,0 W				

Mekanikk og innfatning








MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	T35
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	T46
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	T35
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	T46

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	T46
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	T46
928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	T31

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	150 kWh	13 mg	12,6 mg
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	74 kWh	7,8 mg	7,8 mg
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	99 kWh	12 mg	11,6 mg
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	149 kWh	15,8 mg	15,8 mg
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	250 kWh	25 mg	25,3 mg
928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	53 kWh	5,4 mg	5,4 mg



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

