



Solución fiable y duradera

HID Constant Wattage BSX para SOX

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados de potencia constante (empotrados) para usar con un arrancador para lámparas SOX y SOX-E

Beneficios

- Excelente resistencia a condiciones de humedad
- Solución fiable y duradera; extraordinariamente prolongada vida útil del producto: 15 años de media
- Mínima pérdida de potencia gracias al proceso de enrollado ortocíclico
- El mecanismo de control pueden instalarse remotamente

Características

- Es necesario un condensador en serie en circuitos con potencia constante
- Balasto empotrado de silicona bajo carcasa de grado IP21
- Equipados de serie con bloques de terminal de rosca
- Disponibilidad de balastos para tensiones/frecuencias de red alternativas bajo pedido

Aplicaciones

- Iluminación de exteriores

HID Constant Wattage BSX para SOX

Versions



Plano de dimensiones

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada 50 Hz

Información general

Número de lámparas 1 pieza/unidad

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	220-240 V
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	220-240 V
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	220-230 V

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	230-240 V
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	230-240 V
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	220-240 V

Información general

HID Constant Wattage BSX para SOX

Order Code	Full Product Name	Tipo de lámpara
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX-E
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	SOX-E

Order Code	Full Product Name	Tipo de lámpara
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	SOX-E
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX-E

Características del sistema

Order Code	Full Product Name	Potencia lámpara-balasto nominal
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	180 W
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	131 W
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	55 W

Order Code	Full Product Name	Potencia lámpara-balasto nominal
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	36 W
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	135 W
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	91 W

