



# Solution durable et fiable

## Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E

### Avantages

- Excellente résistance aux conditions humides
- Solution fiable et durable – durée de vie exceptionnelle de 15 ans en moyenne
- Pertes de puissance minimales grâce au processus de bobinage orthocyclique
- Possibilité d'installer l'appareillage de contrôle à distance

### Fonctions


- Condensateur série requis dans les circuits à puissance constante
- Ballast enrobé de silicone conforme IP21 auvent
- Équipé de série de borniers à vis
- Ballasts pour autres tensions secteur/fréquences disponibles sur demande

### Application

- Éclairage extérieur

# Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

## Versions



## Schéma dimensionnel

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

### Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée 50 Hz

### Caractéristiques générales

Nombre de lampes 1 pièce/unité

## Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	220 à 240 V
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	220 à 240 V
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	220 à 230 V

Order Code	Full Product Name	Tension d'entrée
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	230-240 V
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	220 à 240 V

## Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Type de lampe
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX-E

Order Code	Full Product Name	Type de lampe
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	SOX-E
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX

## Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Order Code	Full Product Name	Type de lampe
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX-E

### Caractéristiques systèmes

Order Code	Full Product Name	Puissance de ballast nominale
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	180 W
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	131 W
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	55 W

Order Code	Full Product Name	Puissance de ballast nominale
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	135 W
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	91 W

