



Hosszantartó, megbízható megoldás

HID-Constant wattage BSX for SOX

SOX és SOX-E lámpákhoz alkalmazható külső gyújtóelektroddal használható állandó teljesítményű impregnált elektromágneses réz/vas előtétek

Előnyök

- Kiválóan ellenáll a párás környezetnek
- Hosszantartó, megbízható megoldás – kiemelkedő, átlagosan 15 éves termék élettartam
- Az ortociklikus tekercselésnek köszönhetően minimális watt-veszteség
- Távirányítású vezérlő szerelvény is felszerelhető

Szolgáltatások

- Állandó teljesítményű áramkörökben soros kondenzátorokat kell használni
- Szilikon-tokozású előtét IP21 fedél alá
- Szabvány kivitelben csavaros lezáróegységgel szerelt
- Váltakorú hálózati feszültséggel/frekvenciával használható előtétek is elérhetők

Alkalmazás

- Kültéri világítás

HID-Constant wattage BSX for SOX

Versions



Méretezett rajza

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
220-230V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-173/44						

