



Soluzione affidabile, di lunga durata

HID-Constant wattage BSX for SOX

Reattori elettromagnetici in rame a potenza costante (integrato) da usare con un accenditore esterno per lampade SOX e SOX-E

Vantaggi

- Resistenza eccellente all'umidità
- Soluzione affidabile di lunga durata - prodotto dalla durata incredibile (in media 15 anni)
- Perdite di potenza minime grazie al processo di avvolgimento ortociclico
- L'alimentatore di controllo può essere installato in remoto

Caratteristiche


- Condensatore in serie richiesto per i circuiti con potenza costante
- Reattore integrato in silicone sotto copertura IP21
- Dotato di morsettiere a vite come standard
- Reattori per tensioni/frequenze di rete alternative disponibili su richiesta

Applicazione

- Illuminazione per esterni

HID-Constant wattage BSX for SOX

Versions



Disegno tecnico

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	74,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso 50 Hz

Informazioni generali

Numero di lampade 1 pezzo/unità

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	220 to 240 V
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	220 to 240 V
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	220 to 230 V

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	230 to 240 V
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	230 to 240 V
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	220 to 240 V

Informazioni generali

HID-Constant wattage BSX for SOX

Order Code	Full Product Name	Tipo di lampada
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX-E
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	SOX-E

Order Code	Full Product Name	Tipo di lampada
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	SOX-E
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX-E

Caratteristiche del sistema

Order Code	Full Product Name	Potenza specificata reattore-lampada
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	180 W
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	131 W
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	55 W

Order Code	Full Product Name	Potenza specificata reattore-lampada
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	36 W
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	135 W
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	91 W

