



# Lang meegaande, betrouwbare oplossing

## HID-Constant wattage BSX (SOX)

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

### Voordelen

- Uitstekend bestand tegen vochtige omgevingen
- Lang meegaande, betrouwbare oplossing, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelp proces
- Regel-VSA kan op afstand geïnstalleerd worden

### Kenmerken

- Seriecondensator vereist in circuits met constant vermogen
- In siliconen ingegoten VSA onder IP 21-overkapping
- Standaard voorzien van schroefaansluitblokken
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

### Toepassing

- Buitenverlichting

## HID-Constant wattage BSX (SOX)

### Versions



BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78

### Maatschets

Δ 1

| Product                                   | D1     | C1         | A1          | A2          | B1          | B2         |
|-------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| BSX 91 H96<br>220-240V 50Hz<br>CW-149/67  | 4,2 mm | 67,0<br>mm | 149,0<br>mm | 135,0<br>mm | 80,0 mm     | 42,0<br>mm |
| BSX 180 H96<br>220-240V 50Hz<br>CW-178/78 | 4,2 mm | 78,0<br>mm | 178,0<br>mm | 162,0<br>mm | 100,0<br>mm | 42,0<br>mm |

#### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ingangsfrequentie | 50 Hz         |
| Ingangsspanning   | 220 tot 240 V |

#### Algemene informatie

|               |                |
|---------------|----------------|
| Aantal lampen | 1 stuk/eenheid |
|---------------|----------------|

### Algemene informatie

| Order Code | Full Product Name                   | Lamptype |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 93900599   | BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78 | SOX      |



## HID-Constant wattage BSX (SOX)

| Order Code | Full Product Name                  | Lamptype |
|------------|------------------------------------|----------|
| 92039399   | BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67 | SOX-E    |

### Systeemeigenschappen

| Order Code | Full Product Name                   | Gespecificeerd VSA/lamp-<br>vermogen |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 93900599   | BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78 | 180 W                                |

| Order Code | Full Product Name                  | Gespecificeerd VSA/lamp-<br>vermogen |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 92039399   | BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67 | 91 W                                 |

