



Solução fiável de longa duração

HID-Constant wattage BSX for SOX

Balastros em cobre/ferro electromagnéticos de potência constante (integrados) para utilização com mecanismo de ignição externo para lâmpadas SOX e SOX-E

Benefícios

- Excelente resistência a condições de humidade
- Solução fiável de longa duração – extraordinária vida útil média do produto de 15 anos
- Perdas de potência mínimas graças ao processo de enrolamento ortocíclico
- O mecanismo de controlo pode ser instalado remotamente

Características

- Capacitador em série necessário em circuitos com potência constante
- Balastro integrado em silicone em subcompartimento IP21
- Equipado de série com blocos de terminais de parafuso
- Balastros para tensões de rede/frequências alternativas disponíveis a pedido

Aplicação

- Iluminação exterior

HID-Constant wattage BSX for SOX

Versions



Desenho dimensional

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 Hz
Tensão de entrada	220-240 V

Informações gerais

Número de lâmpadas	1 piece/unit
--------------------	--------------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Tipo de lâmpada
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX

Order Code	Full Product Name	Tipo de lâmpada
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX-E

Características do sistema

Order Code	Full Product Name	Potência da lâmpada-balastro nominal
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	180 W

Order Code	Full Product Name	Potência da lâmpada-balastro nominal
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	91 W

HID-Constant wattage BSX for SOX

