



Διατάξεις οδήγησης **Xtreme** για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Εξαιρετικά αξιόπιστες και ευέλικτες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες CDO, σχεδιασμένες για περιορισμό του κόστους ενέργειας μέσω ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες, και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία. Η οικογένεια προϊόντων DynaVision Programmable αποτελεί την ιδανική βάση για κάθε είδους λύση διαχείρισης φωτισμού.

Οφέλη

- Επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με το δίκτυο φωτισμού (μέσω DALI)
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στις ενσωματωμένες επιλογές ρύθμισης της έντασης φωτισμού και στην πολύ υψηλή απόδοση της διάταξης οδήγησης
- Ελαχιστοποιεί τα έξοδα συντήρησης χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία φτάνει τις 80.000 ώρες, και στην ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

Χαρακτηριστικά


- Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω τυπικής ψηφιακής διασύνδεσης (DALI) και ελέγχου μέσω του πρωτοκόλλου DALI
- Ενσωμάτωση πολλών επιλογών ελέγχου (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Σταθερή απόδοση φωτισμού, Ρυθμιζόμενη απόδοση φωτισμού)
- Η μέγιστη διάρκεια ζωής για ηλεκτρονική διάταξη οδήγησης: 80.000 ώρες με ελάχιστο ποσοστό επιβίωσης 90% σε θερμοκρασία $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Αντικεραυνική προστασία 10 kV/5 kA
- Σταθεροποίηση ισχύος του λαμπτήρα με ακρίβεια 95-97% σε μεγάλο εύρος τάσης δικτύου των 180-300 V

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Εφαρμογή

- Φωτισμός δρόμων
- Οικιακός φωτισμός
- Αστικός εξωραϊσμός

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
CDO C2 208-277V						

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
CDO Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 150	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
CDO Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 50 CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 70 CDO	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						

Λεπτομέρειες για το προϊόν



HID-DV DALI Prog Xt 150 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 50 & 70 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 100 CDO Q

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	11
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	11
66918000	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	5
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	5

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Περιβλήμα
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	C2
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	Q
66918000	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Περιβλήμα
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	Q
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	Q

