PHILIPS

Lighting



Predradníky Xtreme na maximálnu úsporu energie

DynaVision Programmable Xtreme pre CPO

Mimoriadne spoľahlivé a flexibilné elektronické predradníky pre CPO výbojky. Zabezpečujú úsporu nákladov na energiu prostredníctvom integrovaného ovládania a zníženie nákladov na údržbu vďaka životnosti 80.000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom. Rad produktov DynaVision Programmable je dokonalým základom pre akékoľvek riešenie riadenia osvetlenia.

Výhody

- Umožňuje obojsmernú komunikáciu s osvetľovacou sieťou (prostredníctvom rozhrania DALI)
- Minimalizuje náklady na údržbu vďaka veľmi dlhej životnosti 80.000 hodín a integrovanej ochrane pred bleskom
- Spoločne s výbojkou CPO vytvára napájač najúčinnejší systém osvetlenia bielym svetlom v odvetví v danom výkonnostnom rade.

Vlastnosti

- Možnosť programovania prostredníctvom štandardného digitálneho rozhrania (DALI) a ovládania prostredníctvom protokolu DALI
- Obsahuje niekoľko možností ovládania (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konštantný svetelný tok, nastaviteľný svetelný tok)
- Najdlhšia životnosť elektronických predradníkov: 80.000 hodín s minimálnou mierou prežitia 90 % pri Tc = 80 °C
- Ochrana voči zásahu bleskom 10 kV/5 kA
- Presná stabilizácia napájania výbojky 95 – 97 % v širokom rozsahu napájacieho napätia 180 – 300 V

DynaVision Programmable Xtreme pre CPO

Aplikácie

- Cestné osvetlenie
- Rezidenčné osvetlenie
- Architektúrne mestské osvetlenie


Versions





GPPR IDVLSCPO 0002

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

DynaVision Programmable Xtreme pre CPO

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	208-240-277 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Mechanické časti a teleso	
Teleso	Q

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	11
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.