



HID-EXC voor SOX

HID-EXC voor SOX lampen

Elektronische VSA-units voor SOX-lampen; ontworpen om energie te besparen en onderhoudskosten te verlagen

Voordelen

- Levert een lichtopbrengst gelijkwaardige aan die van conventionele technologieën, met een tot 36% lager energieverbruik
- Vervangt elektromagnetisch VSA, ontsteker en condensator
- Gemakkelijke design-in dankzij slanke doorsnede en laag gewicht; gemakkelijke installatie en bedrading

Kenmerken

- Systeemrendement tot 93%
- Constante lichtopbrengst bij netspanningen tussen ongeveer 200 V en 255 V
- Eén compacte component
- Slanke doorsnede en laag gewicht
- Enkelvoudige insteekcontacten

Toepassing

- Woonwijkverlichting
- Stadsverfraaiing
- Wegverlichting


HID-EXC voor SOX lampen

Versions



EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	335,0 mm	325,0 mm	39,0 mm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V

Algemene informatie

Aantal lampen	1 stuk/eenheid
---------------	----------------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	Lamp type
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	22	SOX
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	12	SOX-E

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Behuizing
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Order Code	Full Product Name	Behuizing
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	L 335x39x28

Systeemeigenschappen

HID-EXC voor SOX lampen

Order Code	Full Product Name	Lampvermogen op SOX	Lampvermogen op SOX-E	Gespecificeerd
				VSA/lamp-vermogen
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	52.0 W	-	55 W

Order Code	Full Product Name	Lampvermogen op SOX	Lampvermogen op SOX-E	Gespecificeerd
				VSA/lamp-vermogen
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	-	87.0 W	91 W

