



Hosszantartó, megbízható megoldás

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

Tokozott elektromágneses réz/vas előtéték a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz

Előnyök

- Kiválóan ellenáll a vegyszerek hatásainak, nedves környezetnek és a környezeti hatásoknak
- Hosszantartó, megbízható megoldás - kiemelkedő, átlagosan 15 éves termék élettartam
- Az ortociklikus tekercselésnek köszönhetően minimális watt-veszteség
- Távirányítású vezérlő szerelvény is felszerelhető

Szolgáltatások


- Üvegszállal megerősített termoplasztikus poliésztergyantába tokozva
- A gyújtóelektród nélküli higanylámpákhoz (HPL) tervezett előtét is használható a HPI lámpákhoz gyújtóelektróddal együtt
- Szabvány kivitelben csavaros lezáróegységgel szerelt; igény szerint érintkező betéttel is elérhető
- Váltakozóáramú hálózati feszültséggel/frekvenciával használható előtéték is elérhetők
- Különálló föld-terminál (HID 'Nagy teljesítményű')

Alkalmazás


- Kültéri világítás

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

Versions



Méretezett rajza



Product

BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50 Hz
Bemeneti feszültség	230 V

Általános információ

Lámpák száma	1 darab/egység
Fényforrás típus	HPL/HPI

A rendszer jellemzői

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használatára esetén
91950230	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126	250 W



HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

Order Code	Full Product Name	A lámpa névleges teljesítménye előtét használatára esetén
91953330	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151	400 W

