




Driftsäker lösning som håller länge

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

Fördelar

- Utmärkt tålighet mot kemikalier, fukt samt sprickbildning på grund av yttre påverkan
- Driftsäker lösning som håller länge – enastående genomsnittlig livslängd på 15 år
- Minimal effektförlust tack vare ortocyklisk lindningsprocess
- Styrsystemet kan fjärrmonteras

Funktioner


- Inkapslad i glasfiberförstärkt termoplastisk polyesterplast
- Utrustad som standard med skruvkopplingsplintar, kontakt efter förfrågan
- Driftdon för alternativ nätspänning/nätfrekvens efter förfrågan
- Separat jordterminal (urladdningslampa för tung drift)

Användning

- Utomhusbelysning (vanligaste tillämpningen: vägbelysning och tunnelbelysning)

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

Versions






BSN 50 L33-A2-TS 230V

BSN 100 L33-A2-TS 230V

BSN 150 L33-A2-TS 230V

BSN 250 L33-A2-TS 230V

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

